



## Table sinus avec plateau magnétique permanent, Longueur plateau polaire: 350mm



### Données de commande

N° commande	380700 350
GTIN	4045197310750
Classe d'article	33S

### Description

#### Exécution:

- **Système magnétique puissant en néodyme.**
- **Avec plateau magnétique permanent 380500.**
- **Inclinaison dans l'axe longitudinal.**
- **Plage de pivotement 0 – 45°. Précision angulaire  $\pm 5$  s. Dim. support à 0° = 3 mm.**
- **Parallélisme plan  $\pm 0,005$  / 100 mm.**
- **Avec pas polaire transversal laiton 0,5 mm / acier 1,4 mm.**
- **Précision maximale pour une construction extrêmement plate.**

#### Utilisation:

Pour rectifieuses et machines à éroder.

#### Livraison:

Avec coffret en bois et tableau de conversion sinus des degrés / minutes en mm.

### Description technique

Poids	35 kg
Tolérance hauteur	0 / -2 mm
Longueur plateau polaire	350 mm
Largeur	150 mm

Largeur plaque de base	165 mm
Usure de la plaque polaire	8 mm
Force d'attraction nominale	80 N/cm <sup>2</sup>
Longueur plaque de base	390 mm
Profondeur du champ magnétique	6 mm
Hauteur à 0°	87 mm
Type de produit	Plateau magnétique