

Garant**Plaquette DCGT pour finition 30 pièces, HB7315-1, Réf.: 11T308****Données de commande**

N° commande	GG3811 11T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,05 - 0,6 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	2
Application principale	N
Sommaire	260361 HB7315-1
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30
Code ISO plaquette	DCGT 11T308
Type d'outils	HM
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 mm/min
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Tolérance	G

Fiche technique

Nuance	HB7315-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3811 11T308