

**Mandrin à aimant permanent, avec pas polaire radial, Ø mandrin: 250mm****Données de commande**

N° commande	380810 250
GTIN	4045197310934
Classe d'article	33S

**Description****Exécution:**

- **Système magnétique puissant en néodyme.**
- **Rainures concentriques pour l'alignement des pièces à usiner.**
- **Centre non magnétisé, permettant ainsi les trous débouchants.**

Activation et désactivation par levier.

**Utilisation:**

- **Pour la rectification et le tournage.**
- **Grâce au pas polaire radial, conviennent particulièrement au serrage de bagues.**
- **Pour pièces rondes et circulaires.**

**Description technique**

Ø mandrin	250 mm
Poids	20 kg
Tolérance hauteur	+0,5 / -2 mm
Ø alésage max.	50 mm

Ø centrage	80 mm
Prof. centrage	5 mm
Ø noyau non magnétique	30 mm
Filetage Ø	8×M6
Ø cercle trous	140 / 220 mm
Force d'attraction nominale	135 N/cm <sup>2</sup>
Hauteur	70 mm
Type de produit	Plateau à aimant permanent