

Garant**Plaquette DCGT pour finition 50 pièces, HU7315-1, Réf.: 11T308****Données de commande**

N° commande	GG3812 11T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Revêtement	non revêtu
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,6 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,05 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 mm/min
Code ISO plaquette	DCGT 11T308
Type d'outils	HM
Quantité	50
Sommaire	260361 HU7315-1
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	0,2 mm
Rayon d'angle	0,8 mm

Fiche technique

Application principale	N
Tolérance	G
Nuance	HU7315-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3812 11T308