

**Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 09T304****Données de commande**

N° commande	GG2833 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Sommaire	260762 HB7010-2
Code ISO plaquette	SCMT 09T304
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Application principale	P
Type d'outils	HM
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 mm/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,25 mm
Quantité	30
Nuance	HB7010-2

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2833 09T304