

Garant**Plaquette DCGT pour finition 50 pièces, HB7315-1, Réf.: 11T304****Données de commande**

N° commande	GG3813 11T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	260359 HB7315-1
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Application principale	N
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,6 mm
Code ISO plaquette	DCGT 11T304
Type d'outils	HM
Quantité	50
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 mm/min

Tolérance	G
Nuance	HB7315-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3813 11T304