

**Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7020-2, Taille: 09T308****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2834 09T308 |
| GTIN             | 4067263095590 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Profondeur de coupe $a_{p\ max}$              | 3,25 mm          |
| Profondeur de coupe $a_{p\ min}$              | 0,55 mm          |
| Classement finition/ébauche                   | Finition         |
| Type d'outils                                 | HM               |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,3 - 2 mm       |
| Sommaire                                      | 260763 HB7020-2  |
| Nombre de changements/dents                   | 4                |
| Application principale                        | P                |
| Code ISO plaquette                            | SCMT 09T308      |
| Rayon d'angle                                 | 0,8 mm           |
| Avance f                                      | 0,08 - 0,3 mm/tr |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 110 - 350 mm/min |
| Quantité                                      | 30               |
| Nuance                                        | HB7020-2         |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux      | SM                       |
| Type de produit    | Plaquette pour tournage  |

**#Produits adaptés**

No Shop URL available for: GG2834 09T308