

Garant**RCG. Plaquette pour semi-finition 50 pièces, HU730-1, Réf.: 1204****Données de commande**

N° commande	GG3820 1204
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Application principale	N
Quantité	50
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	RCGX 1204
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	HM
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,5 mm
Sommaire	260650 HU7310-1
Classement finition/ébauche	Finition

Fiche technique

Tolérance	G
Nuance	HU730-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3820 1204