

Garant**Plaquette SCGT pour semi-finition 30 pièces, HB7310, Réf.: 09T302****Données de commande**

N° commande	GG3822 09T302
GTIN	4067263098232
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,15 mm
Code ISO plaquette	SCGT 09T302
Nombre de changements/dents	4
Quantité	30
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Type d'outils	Carbure
Sommaire	260761 HB7310
Application principale	N
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Tolérance	G

Fiche technique

Nuance	HB7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3822 09T302