

Garant**Plaquette DCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7130-2, Réf.: 11T308****Données de commande**

N° commande	GG3521 11T308
GTIN	4067263096511
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	DCMT 11T308
Tolérance	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Type d'outils	HM
Sommaire	260464 HB7130-2
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,75 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3521 11T308