

**Plaquette DNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 150612****Données de commande**

N° commande	GG2929 150612
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Sommaire	250764 HB7140-2
Revêtement	revêtu
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	4
Quantité	50
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min

Fiche technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Application principale	M
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2929 150612