

**Démagnétiseur, Longueur plateau polaire: 280mm****Données de commande**

N° commande	380861 280
GTIN	2050001717658
Classe d'article	33S

Description**Exécution:**

- **Alimentation électrique 230 V / 50 Hz, indice de protection IP 20, puissance absorbée maximale 920 VA.**
- **Durée de mise en circuit 100 %.**

Utilisation:

Les démagnétiseurs peuvent être utilisés dans les salles de mesure, dans les ateliers et sur les lignes de production. Ils sont très efficaces pour la démagnétisation de bagues de paliers, poinçons, matrices et d'autres outils.

Description technique

Hauteur	87 mm
Profondeur de pénétration	50 mm
Largeur	266 mm
Longueur plateau polaire	280 mm
Poids	18 kg
Largeur plateau polaire	220 mm
Puissance absorbée	920 W
Classe d'efficacité de démagnétisation (DMC)	++
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur

Classe de protection	IP 20
Durée de mise en circuit	100 %
Type de produit	Démagnétiseurs