

**Garant****Plaquette DCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 070202****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG3523 070202 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Classement finition/ébauche                   | Finition        |
| Profondeur de coupe $a_{p \max}$              | 1,75 mm         |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,5 - 2,5 mm    |
| Application principale                        | M               |
| Rayon d'angle                                 | 0,2 mm          |
| Profondeur de coupe $a_{p \min}$              | 0,15 mm         |
| Quantité                                      | 50              |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,4 mm/tr |
| Code ISO plaquette                            | DCMT 070202     |
| Type d'outils                                 | Carbure         |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 80 - 260 mm/min |
| Tolérance                                     | M               |
| Sommaire                                      | 260449 HB7120-1 |

## Fiche technique

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Nombre de changements/dents | 2                       |
| Nuance                      | HB7120-1                |
| Condition de coupe          | Continue                |
| Brise-copeaux               | VM                      |
| Type de produit             | Plaquette pour tournage |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3523 070202