

**Plaquette TCMT pour finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 16T308****Données de commande**

N° commande	GG2839 16T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	150 - 500 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,55 mm
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	3
Sommaire	260958 HB7010-2
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Quantité	30
Nuance	HB7010-2

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2839 16T308