

Garant

Plaquette DNMG pour ébauche 50 pièces, HB7120-1, Réf.: 150612



Données de commande

N° commande	GG2933 150612
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Quantité	50
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Rayon d'angle	1,2 mm
Nombre de changements/dents	4
Application principale	M
Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Classement finition/ébauche	ébauche
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,75 mm
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,8 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Sommaire	250864 HB7120-1

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2933 150612