



Démagnétiseur à main, Type: HD2



Données de commande

N° commande	380863 HD2
GTIN	2050001743770
Classe d'article	33S

Description

Exécution:

- Boîtier léger pour un maniement aisé et câble de 3 m avec fiche.
- Alimentation électrique 230 V / 50 Hz, classe de protection IP42, puissance absorbée 220 VA. Arrêt automatique à > 50 °C. Durée de mise en circuit 30%.

Utilisation:

Pour la démagnétisation des surfaces de grandes pièces. Utilisation mobile.

Description technique

Profondeur de pénétration	40 mm
Taille de la zone active	150x95 mm
Poids	2,2 kg
Classe d'efficacité de démagnétisation (DMC)	+
Fréquence secteur	50 Hz
Tension	220 V

Tension	240 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de produit	Démagnétiseurs