

**Garant****Plaquette DNMG pour ébauche 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 150608****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2934 150608 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Nombre de changements/dents                   | 4                |
| Prof. coupe $a_p$                             | 1,5 - 6 mm       |
| Code ISO plaquette                            | DNMG 150608      |
| Application principale                        | M                |
| Profondeur de coupe $a_{p\ min}$              | 0,55 mm          |
| Classement finition/ébauche                   | Finition         |
| Quantité                                      | 50               |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 60 - 220 mm/min  |
| Avance $f$                                    | 0,25 - 0,6 mm/tr |
| Profondeur de coupe $a_{p\ max}$              | 3,75 mm          |
| Rayon d'angle                                 | 0,8 mm           |
| Type d'outils                                 | Carbure          |
| Sommaire                                      | 250862 HB7130-2  |
| Nuance                                        | HB7130-2         |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux      | VG                       |
| Type de produit    | Plaquette pour tournage  |

**#Produits adaptés**

No Shop URL available for: GG2934 150608