

**Plaquette TCMT pour finition 30 pièces, HB7035-2, Réf.: 16T304****Données de commande**

N° commande	GG2841 16T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	HM
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Nombre de changements/dents	3
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 350 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\max}$	4 mm
Profondeur de coupe $a_{p\min}$	0,25 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	260956 HB7035-2
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Quantité	30
Nuance	HB7035-2

Fiche technique

Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2841 16T304