

Garant**Plaquette VBGT pour semi-finition 30 pièces, HB7310, Réf.: 110304****Données de commande**

N° commande	GG3828 110304
GTIN	4069515046497
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	1,75 mm
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Application principale	N
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	VBGT 110304
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Quantité	30
Sommaire	261224 HB7310
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Tolérance	G
Nuance	HB7310

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3828 110304