

Garant

Plaquette DNMG pour ébauche 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 150612



Données de commande

N° commande	GG2935 150612
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	M
Rayon d'angle	1,2 mm
Code ISO plaquette	DNMG 150612
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	ébauche
Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	3,75 mm
Sommaire	250864 HB7140-2
Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 170 mm/min
Avance f	0,25 - 0,6 mm/tr
Quantité	50

Fiche technique

Prof. coupe a_p	1,5 - 6 mm
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2935 150612