

**Plaquette KNUX pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 160410R****Données de commande**

N° commande	GG2937 160410R
GTIN	4067263094524
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Sommaire	251036 HB7130-2
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	1 mm
Quantité	50
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Nombre de changements/dents	2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Code ISO plaquette	KNUX 160410R
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,65 mm
Revêtement	revêtu
Application principale	M

Fiche technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2937 160410R