



Plaquette SNMG pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 120408



Données de commande

N° commande	GG2943 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 260 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	SNMG 120408
Quantité	50
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Sommaire	251144 HB7140-2
Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	8

Fiche technique

Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2943 120408