

**Garant****Plaquette TCMT pour finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 16T308****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2843 16T308 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Profondeur de coupe $a_{p \min}$              | 0,55 mm           |
| Quantité                                      | 50                |
| Profondeur de coupe $a_{p \max}$              | 4 mm              |
| Sommaire                                      | 260958 HB7020-2   |
| Rayon d'angle                                 | 0,8 mm            |
| Avance f                                      | 0,07 - 0,25 mm/tr |
| Code ISO plaquette                            | TCMT 16T308       |
| Application principale                        | P                 |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 140 - 400 mm/min  |
| Nombre de changements/dents                   | 3                 |
| Prof. coupe $a_p$                             | 0,2 - 1,5 mm      |
| Classement finition/ébauche                   | Finition          |
| Type d'outils                                 | HM                |

Fiche technique

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Nuance             | HB7020-2                 |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux      | SS                       |
| Type de produit    | Plaquette pour tournage  |

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2843 16T308