

**Plaquette TCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7010-2, Taille: 16T304****Données de commande**

N° commande	GG2845 16T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 440 mm/min
Type d'outils	HM
Nombre de changements/dents	3
Code ISO plaquette	TCMT 16T304
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	260986 HB7010-2
Application principale	P
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30
Nuance	HB7010-2

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2845 16T304