


Plaquette VCGT pour semi-finition 30 pièces, HU7310, Taille: 110301

Données de commande

N° commande	GG3835 110301
GTIN	4067263098553
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Rayon d'angle	0,1 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,05 mm
Tolérance	G
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	HM
Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Classement finition/ébauche	ébauche
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Code ISO plaquette	VCGT 110301
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Revêtement	non revêtu
Sommaire	261452 HU7310
Application principale	N

Fiche technique

Quantité	30
Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3835 110301