

Garant**Plaquette VCGT pour semi-finition 30 pièces, HU7310, Taille: 160408****Données de commande**

N° commande	GG3835 160408
GTIN	4067263098652
Classe d'article	GGN

Description technique

Prof. coupe a_p	0,1 - 4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Code ISO plaquette	VCGT 160408
Type d'outils	HM
Revêtement	non revêtu
Nombre de changements/dents	2
Avance f	0,05 - 0,5 mm/tr
Tolérance	G
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	N
Sommaire	261459 HU7310
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HU7310
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	AM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3835 160408