

Garant**Plaquette SNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 120412****Données de commande**

N° commande	GG2949 120412
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Sommaire	251226 HB7140-2
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Code ISO plaquette	SNMG 120412
Quantité	50
Nombre de changements/dents	8
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,5 - 4 mm
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,8 mm
Rayon d'angle	1,2 mm
Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Application principale	M

Fiche technique

Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2949 120412