


Plaquette SNMG pour ébauche 30 pièces, HB7130-2, Taille: 120408

Données de commande

N° commande	GG2950 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Avance f	0,2 - 0,55 mm/tr
Prof. coupe a_p	1,5 - 7 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 220 mm/min
Type d'outils	Carbure
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Nombre de changements/dents	8
Code ISO plaquette	SNMG 120404
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	251324 HB7130-2
Quantité	30
Nuance	HB7130-2

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VG
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2950 120408