

Garant

Plaquette SCMT pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 120408



Données de commande

N° commande	GG3533 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Rayon d'angle	0,8 mm
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Type d'outils	Carbure
Quantité	50
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	260750 HB7140-2
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	4
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3533 120408