

**Garant**

**Plaquette SNMG pour ébauche 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 150612**



**Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | GG2951 150612 |
| GTIN             | 4067263092278 |
| Classe d'article | GGN           |

**Description technique**

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Quantité                                      | 50               |
| Vitesse de coupe $v_c$ Application principale | 60 - 220 mm/min  |
| Rayon d'angle                                 | 1,2 mm           |
| Avance $f$                                    | 0,2 - 0,55 mm/tr |
| Profondeur de coupe $a_{p \text{ min}}$       | 0,8 mm           |
| Classement finition/ébauche                   | Finition         |
| Application principale                        | M                |
| Nombre de changements/dents                   | 8                |
| Sommaire                                      | 251330 HB7130-2  |
| Profondeur de coupe $a_{p \text{ max}}$       | 5.25 mm          |
| Code ISO plaquette                            | SNMG 150612      |
| Type d'outils                                 | Carbure          |
| Prof. coupe $a_p$                             | 1,5 - 7 mm       |

## Fiche technique

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Nuance             | HB7130-2                 |
| Condition de coupe | Légèrement intermittente |
| Brise-copeaux      | VG                       |
| Type de produit    | Plaquette pour tournage  |

### #Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2951 150612