

Garant**Plaquette SCMT pour semi-finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 120408****Données de commande**

N° commande	GG3534 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Nombre de changements/dents	4
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	M
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Type d'outils	HM
Sommaire	260766 HB7120-1
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3534 120408