

**Plaquette TNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7120-1, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2958 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Tolérance	M
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 260 mm/min
Sommaire	251542 HB7120-1
Quantité	30
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Nombre de changements/dents	6
Application principale	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure

Fiche technique

Nuance	HB7120-1
Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2958 160404