

Garant**Plaquette TNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2960 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Tolérance	M
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Revêtement	revêtu
Code ISO plaquette	TNMG 160404
Sommaire	251542 HB7140-2
Nombre de changements/dents	6
Quantité	30
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Fiche technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2960 160404