

Garant**Plaquette TNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 160408****Données de commande**

N° commande	GG2962 160408
GTIN	4067263094760
Classe d'article	GGN

Description technique

Tolérance	M
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Quantité	50
Profondeur de coupe $a_{p \text{ min}}$	0,55 mm
Sommaire	251544 HB7130-2
Prof. coupe a_p	0,5 - 5 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/tr
Application principale	M
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Code ISO plaquette	TNMG 160408
Profondeur de coupe $a_{p \text{ max}}$	4 mm
Nombre de changements/dents	6

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2962 160408