

**Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 120404****Données de commande**

N° commande	GG3538 120404
GTIN	4067263096665
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Code ISO plaquette	SCMT 120404
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 240 mm/min
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Quantité	50
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4.25 mm
Tolérance	M
Application principale	M
Sommaire	260765 HB7130-2

Fiche technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3538 120404