

**Plaquette SCMT pour semi-finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 120408****Données de commande**

N° commande	GG3539 120408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Tolérance	M
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4,25 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 200 mm/min
Classement finition/ébauche	Finition
Prof. coupe a_p	0,5 - 2,5 mm
Quantité	50
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr

Code ISO plaque	SCMT 120408
Sommaire	260766 HB7140-2
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaque pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3539 120408