

**Plaquette CNMG pour finition 50 pièces, HBT020, Réf.: 09T304****Données de commande**

N° commande	GG3901 09T304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	3,25 mm
Revêtement	TiCN
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 mm/min
Code ISO plaquette	CNMG 09T304
Application principale	P
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Type d'outils	HM
Sommaire	250090 HBT020
Quantité	50
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3901 09T304
