



Plaquette VBMT pour finition 30 pièces, HB7020-2, Réf.: 160404



Données de commande

N° commande	GG2853 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 400 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Type d'outils	HM
Application principale	P
Sommaire	261152 HB7020-2
Quantité	30
Nuance	HB7020-2

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2853 160404