

Garant**Plaquette VNMG pour finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2968 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	VNMG 160404
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 mm/min
Quantité	50
Sommaire	251732 HB7130-2
Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2.5 mm
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Rayon d'angle	0,4 mm

Fiche technique

Nuance	HB7130-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2968 160404