

**Pack promotionnel Plaquettes DNMG pour finition, 30 pièces, HBT020****Données de commande**

N° commande	GG3906 110404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Sommaire	250666 HBT020
Rayon d'angle	0,4 mm
Revêtement	TiCN
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 330 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Application principale	P
Type d'outils	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/tr
Code ISO plaquette	DNMG 150608
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	4
Quantité	30
Nuance	HBT020
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	PF
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3906 110404
