

Garant

Plaquette VNMG pour finition 50 pièces, HB7140-2, Réf.: 160408



Données de commande

N° commande	GG2969 160408
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	M
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Sommaire	251734 HB7140-2
Quantité	50
Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2.5 mm
Code ISO plaquette	VNMG 160408
Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr
Revêtement	revêtu
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min

Fiche technique

Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2969 160408