

**Plaquette VNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7120-1, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2970 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Nombre de changements/dents	4
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2.5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Application principale	M
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr
Sommaire	251802 HB7120-1
Quantité	30
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7120-1

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2970 160404