

Garant**Plaquette VBMT pour finition 50 pièces, HB7020-2, Réf.: 110304****Données de commande**

N° commande	GG2856 110304
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	P
Avance f	0,07 - 0,25 mm/tr
Code ISO plaquette	VBMT 110304
Quantité	50
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	140 - 400 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Rayon d'angle	0,4 mm
Sommaire	261144 HB7020-2
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	1,75 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Nombre de changements/dents	2
Type d'outils	HM

Fiche technique

Nuance	HB7020-2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	SS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2856 110304