

Garant**Plaquette TCMT pour finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 110208****Données de commande**

N° commande	GG3542 110208
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Code ISO plaquette	TCMT 110208
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Rayon d'angle	0,8 mm
Revêtement	revêtu
Application principale	M
Sommaire	260954 HB7140-2
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	3
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3542 110208