

**Plaquette TCMT pour finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 16T308****Données de commande**

N° commande	GG3542 16T308
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	260958 HB7140-2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Nombre de changements/dents	3
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,55 mm
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	4 mm
Code ISO plaquette	TCMT 16T308
Application principale	M
Rayon d'angle	0,8 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Type d'outils	Carbure
Revêtement	revêtu
Quantité	30

Fiche technique

Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3542 16T308