

**Plaquette VNMG pour semi-finition 30 pièces, HB7140-2, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2972 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Revêtement	revêtu
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2.5 mm
Nombre de changements/dents	4
Sommaire	251802 HB7140-2
Application principale	M
Type d'outils	Carbure
Quantité	30
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 230 mm/min
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm

Nuance	HB7140-2
Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2972 160404