

**Plaquette VBMT pour semi-finition 30 pièces, HB7035-2, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2860 160404
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	P
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,25 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Code ISO plaquette	VBMT 160404
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	2,5 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Sommaire	261232 HB7035-2
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 290 mm/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	HM
Quantité	30
Nuance	HB7035-2

Condition de coupe	Fortement intermittente
Brise-copeaux	SM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2860 160404