

Garant**Plaquette VNMG pour semi-finition 50 pièces, HB7130-2, Réf.: 160404****Données de commande**

N° commande	GG2974 160404
GTIN	4067263094821
Classe d'article	GGN

Description technique

Application principale	M
Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,05 - 0,4 mm/tr
Quantité	50
Profondeur de coupe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Code ISO plaquette	VNMG 160404
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe $a_{p\ max}$	2.5 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 270 mm/min
Sommaire	251802 HB7130-2
Nombre de changements/dents	4
Classement finition/ébauche	Finition
Nuance	HB7130-2

Condition de coupe	Légèrement intermittente
Brise-copeaux	VM
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG2974 160404