



Porte-molettes universel, Taille de queue: 25mm



Données de commande

N° commande	290098 25
GTIN	4030741471674
Classe d'article	29H

Description

Exécution:

Possibilité d'extension de la zone de travail par rotation du porte-molettes.

Vis sans tête dans queue pour rectification de l'angle de dépouille.

Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.

Structure modulaire: utilisation universelle possible à droite et à gauche.

- **Pression minimale, réduit la charge pour la pièce et la machine.**
- **Axe synchrone pour un réglage aisé des porte-molettes et des hauteurs de pointe.**

Description technique

Pour largeur de molette b	8 mm
Hauteur tige	20 mm
pour diamètre de perçage de molette d ₂	6 mm
Largeur tige	25 mm
pour diamètre de molette d ₁	20 mm
Capacité	3,5 - 65 mm

pour diamètre d'abaissement de molette d_3	13 mm
Goujon à collet	299925 2
Disque	299927 2
Pour profil de moletage	RAA 2×AA
Type de produit	Porte-molettes

Accessoires

Disque Type 2	299927 2
Goujon à collet Type 2	299925 2