

**Plaquette VBMT pour finition 30 pièces, HB7120-1, Taille: 110302****Données de commande**

N° commande	GG3552 110302
GTIN	4067263092278
Classe d'article	GGN

Description technique

Code ISO plaquette	VBMT 110302
Profondeur de coupe $a_{p \min}$	0,15 mm
Type d'outils	HM
Classement finition/ébauche	Finition
Profondeur de coupe $a_{p \max}$	1,75 mm
Rayon d'angle	0,2 mm
Sommaire	261142 HB7120-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	90 - 290 mm/min
Application principale	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe a_p	0,2 - 1,5 mm
Quantité	30
Nuance	HB7120-1

Condition de coupe	Continue
Brise-copeaux	VS
Type de produit	Plaquette pour tournage

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG3552 110302